



HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb, neacoperit, Mărime coadă: 1-6



Date comandă

Numărul de comandă	115056 1-6
GTIN	4062406742331
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte \varnothing 12,7 mm.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 1 - 6 mm

Număr de burghie: 51

Increment: 0,1 mm

Descriere tehnică

Număr de burghie	51
------------------	----

Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Increment	0,1 mm
Domeniu de găurire	1 - 6 mm
Serie	CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	18 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	30 m/min	K
CuZn	recomandat	40 m/min	N
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă

recomandat

Accesorii

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,8

114030 4,8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,9

114030 4,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,5

114030 1,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,1

114030 4,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,7

114030 2,7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,9

114030 2,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,6

114030 4,6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,1

114030 2,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,2

114030 3,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,7

114030 5,7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,4

114030 5,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,3

114030 1,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,7

114030 3,7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,8	114030 3,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,1	114030 1,1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,9	114030 1,9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,6	114030 3,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,4	114030 2,4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,6	114030 5,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,6	114030 2,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,4	114030 3,4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,9	114030 3,9
	114030 5,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,1

114030 3,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3

114030 3,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,3

114030 4,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,8

114030 5,8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,7

114030 4,7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,3

114030 5,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,2

114030 2,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,7

114030 1,7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,2

114030 1,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,8

114030 1,8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,4

114030 4,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,2

114030 5,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,4

114030 1,4

114030 2,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,6

114030 1,6