




HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb, neacoperit, Mărime coadă: 6-10



Date comandă

Numărul de comandă	115056 6-10
GTIN	4062406742348
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte Ø 12,7 mm.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 6 - 10 mm

Număr de burghie: 41

Increment: 0,1 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Increment	0,1 mm
Domeniu de găurire	6 - 10 mm
Număr de burghie	41
Coadă tip	Coadă cilindrică

Serie	CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	18 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	30 m/min	K
CuZn	recomandat	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,3	114030 7,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,7	114030 9,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,9	114030 6,9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,3	114030 9,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,3	114030 6,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,7	114030 8,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,1	114030 8,1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,9	114030 9,9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,4	114030 7,4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,6	114030 7,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,3	114030 8,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,1	114030 9,1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,1	114030 7,1
	114030 8,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,7

114030 7,7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,2

114030 9,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,7

114030 6,7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,4

114030 8,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,2

114030 8,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,9

114030 7,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,4

114030 6,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,6

114030 8,6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8

114030 8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8

114030 6,8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,1

114030 6,1

114030 7,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,2

114030 6,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,8

114030 7,8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,4

114030 9,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,6

114030 9,6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,6

114030 6,6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,8

114030 9,8