




HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb, neacoperit, Mărime coadă: 1-10



Date comandă

Numărul de comandă	115056 1-10
GTIN	4062406742355
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte \varnothing 12,7 mm.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 1 - 10 mm

Număr de burghie: 19

Increment: 0,5 mm

Descriere tehnică

Domeniu de găurire	1 - 10 mm
--------------------	-----------

Număr de dinți Z	2
Număr de burghie	19
Coadă tip	Coadă cilindrică
Increment	0,5 mm
Serie	CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	18 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	30 m/min	K
CuZn	recomandat	40 m/min	N
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă

recomandat

Accesorii

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1

114030 1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,5

114030 1,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4

114030 4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,5

114030 4,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8

114030 8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10

114030 10

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5

114030 8,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,5

114030 5,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9

114030 9