


HOLEX**HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb, neacoperit, Mărime coadă: 1-13KB****Date comandă**

Numărul de comandă	115056 1-13KB
GTIN	4062406742386
Clasa articolului	12B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte Ø 12,7 mm.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 1 - 13 mm

Număr de burghie: 29

Ø găurii de centrare: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Increment: 0,5 mm

Descriere tehnică

Increment	0,5 mm
Ø găurii de centrare	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Număr de dinți Z	2
Număr de burghie	29
Coadă tip	Coadă cilindrică
Domeniu de găurire	1 - 13 mm
Serie	CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	18 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	30 m/min	K
CuZn	recomandat	40 m/min	N
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă

recomandat

Accesorii

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 12,5

114030 12,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1

114030 1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4

114030 4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5

114030 8,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2

114030 10,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 12

114030 12

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 11,5

114030 11,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2

114030 4,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,5

114030 1,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 11	114030 11
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 13	114030 13
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10,5	114030 10,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,5	114030 5,5