

HOLEX**HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 19mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 113006 19 |
| GTIN | 4062406743321 |
| Clasa articolului | 12B |

Descriere**Execuție:**

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Notă:

Produsul succesori pentru Cod 113005.

Descriere tehnică

| | |
|---|------------|
| Avans f pentru oțel < 750 N/mm ² | 0,2 mm/rot |
| adâncime maximă de găurire recomandată L ₂ | 35,5 mm |
| Lungimea totală L | 127 mm |
| Lungimea canalului de aşchii L _c | 64 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Ø nominal D _c | 19 mm |
| Standard | DIN 1897 |
| Toleranță Ø nominal | h8 |
| Unghiul la vârf | 118 grad |
| Ø cozii D _s | 19 mm |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Coadă tip | Coadă cilindrică |
| Serie | CleverDrill |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Materialul sculei | HSS |
| Tip | N |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 80 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 63 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 50 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 35 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 32 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 25 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 20 m/min | P |
| GG(G) | recomandat | 30 m/min | K |
| CuZn | recomandat | 40 m/min | N |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |