



## HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, Ø DC h8 (mm sau inch): 8,4



### Date comandă

Numărul de comandă	114031 8,4
GTIN	4062406744397
Clasa articolului	12B

### Descriere

#### Execuție:

**HOLEX CleverDrill:** Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

#### Recomandare:

#### Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Notă:

#### Produsul succesori pentru Cod 114030.

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte Ø 12,7 mm.

### Descriere tehnică

Ø nominal $D_c$	8,4 mm
Avans $f$ pentru oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/rot
Număr de dinți $Z$	2
Ø cozii $D_s$	8,4 mm
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	62,4 mm
Standard	DIN 338
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Lungimea totală $L$	117 mm

Lungimea canalului de aşchii $L_c$	75 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Serie	CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	80 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	recomandat	60 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	50 m/min	N
Oţel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	35 m/min	P
Oţel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	32 m/min	P
Oţel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	22 m/min	P
Oţel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	18 m/min	P
GG(G)	recomandat	30 m/min	K
CuZn	recomandat	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

### Accesorii

HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie Mărime coadă 6-10

115051 6-10

115056 6-10

HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031  
ca set de schimb Mărime coadă 6-10

---