



HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, Ø DC h8 (mm sau inch): 6,1



Date comandă

Numărul de comandă	114031 6,1
GTIN	4062406744151
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Notă:

Produsul succesori pentru Cod 114030.

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte Ø 12,7 mm.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	6,1 mm
Lungimea canalului de aşchii L_c	63 mm
Număr de dinți Z	2
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	53,9 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,07 mm/rot
Ø nominal D_c	6,1 mm
Lungimea totală L	101 mm

Standard	DIN 338
Coadă tip	Coadă cilindrică
Serie	CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	60 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	18 m/min	P
GG(G)	recomandat	30 m/min	K
CuZn	recomandat	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie Mărime coadă 6-10

115051 6-10

115056 6-10

HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031
ca set de schimb Mărime coadă 6-10
