



Prelungitor pentru cablu, Mărime coadă: 15



Date comandă

Numărul de comandă	081193 15
GTIN	4062406745714
Clasa articolului	02A

Descriere

Execuție:

Prelungitor pentru cablu cu **sistem automat ghidat de desfășurare și înfășurare, blocare repetată per rotație. Carcasă din plastic închisă**, foarte rezistentă la rupere. **Protecție termică la suprasarcină**, cablu robust din Neopren H07RN-F cu racord de cuplare.

Montare simplă pe perete, resp. pe tavan cu **posibilitate de rotire la 180°**.

Funcționare:

IP24: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu $\varnothing < 12$ mm; dar ar trebui să se evite contactul.

Aplicație:

Ergonomie superioară datorită stării netensionate în timpul lucrului, precum și pentru asigurarea ordinii prin îndepărtarea pericolului de accidente și vătămare din cauza furtunurilor aflate pe podea.

Notă:

Suport tip rolă pentru furtun cu acționare cu arc a se vedea la codurile de la 080066 până la 080079.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Putere nominală (desfășurat)	2000 (16 A) W

Clasa cablului	H07RN-F
Tensiune nominală	230 V
Lățime	175 mm
Clasă de protecție IP	IP 24
Înălțime	390 mm
Materialul cablului	Cauciuc neopren
Frecvență de rețea	50 Hz
Structura cablului	3G1,5
Lungimea cablului	15 m
Număr de prize	1
Lungime	429 mm
Tip produs	Prelungitor pentru cablu