

## Știft de control individual inoxidabil Clasa de toleranță 1, Mărime coadă: 3



### Date comandă

Numărul de comandă	483915 3
GTIN	2050002070837
Clasa articolului	48A

### Descriere

#### Execuție:

Știft de control din material rezistent la rugină și acizi, călit (58-62 HRC) și revenit. Suprafață rectificată și lepuită. Începând de la  $\varnothing$  1,50 marcat dimensional pe suprafața laterală; începând de la  $\varnothing$  3,00 marcat dimensional pe suprafața frontală. Începând de la  $\varnothing$  1,00 o latură cu teșitură.

#### Notă:

La plasarea comenzii **precizați în plus  $\varnothing$  indicat**, de ex. Cod 483915 Ref. 5 **10,008**.

### Descriere tehnică

Pasul filetului	0,001 mm
Lungimea știftului de măsurare	70 mm
Teșitură	1
Dim. nominală	3,001 - 5,999 mm
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	1
Duritate	58 – 62 HRC
Tip produs	Știft de control

### Servicii

Calibrare Știft de control $\varnothing$ maxim 20	028240 20
---	-----------

Calibrare DAkkSstift de control Ø maxim 20

028260 20