

Știft de control individual inoxidabil Clasa de toleranță 1, Mărime coadă: 5**Date comandă**

Numărul de comandă	483915 5
GTIN	2050002070851
Clasa articolului	48A

Descriere**Execuție:**

Știft de control din material rezistent la rugină și acizi, călit (58-62 HRC) și revenit. Suprafață rectificată și lepuită. Începând de la \varnothing 1,50 marcat dimensional pe suprafața laterală; începând de la \varnothing 3,00 marcat dimensional pe suprafața frontală. Începând de la \varnothing 1,00 o latură cu teșitură.

Notă:

La plasarea comenzii **precizați în plus \varnothing indicat**, de ex. Cod 483915 Ref. 5 **10,008**.

Descriere tehnică

Lungimea știftului de măsurare	70 mm
Pasul filetului	0,001 mm
Dim. nominală	10,001 - 11,999 mm
Teșitură	1
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	1
Duritate	58 – 62 HRC
Tip produs	Știft de control

Servicii

Calibrare Știft de control \varnothing maxim 20	028240 20
---	-----------

Calibrare DAkkSstift de control Ø maxim 20

028260 20