

Garant**CNMG 120408, Categorie: HB7415-1**

Date comandă

Numărul de comandă	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120408 HB7415-1 Categorie: HB7415-1
Sfărâmbător de așchii: TIS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Aplicația principală	S
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de așchii	TIS
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2 mm
Avans f	0,1 - 2 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7415-1
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire