

Garant**DNMG 150608, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150608 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmtor de așchii: TIS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	S
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmtor de așchii	TIS
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7415-1

Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire