

**Garant****DNMG 110408, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 110408 HB7415-1 Categorie: HB7415-1  
Sfârâmător de aşchii: TIM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 90 m/min

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroşare	Finisare
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 90 m/min
Categorie	HB7415-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	M

Sfârâmător de așchii	TIM
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Aplicația principală	S
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire