


**Garant****SNMG 120404, Categorie: HB7415-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 120404 HB7415-1 Rază la colț: 0,4 mm  
Categorie: HB7415-1  
Sfârșământor de așchii: TIS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 110 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7415-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 110 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Aplicația principală	S

Numărul de schimbări / tășuri	8
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de așchii	TIS
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire