


Garant**WNMG 060408, Categorie: HB7415-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 060408 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmător de așchii: TIM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 40 - 90 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	40 - 90 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfârâmător de așchii	TIM
Categorie	HB7415-1
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	S
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire