

Garant**WNMG 060404, Categorie: HB7415-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251952 HB7415-1
GTIN	4062406749477
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Aplicația principală	S
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2 mm
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Categorie	HB7415-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Numărul de schimbări / tăisuri	6
Sfărâmător de așchii	TIS
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire