

**Garant****VNMG 160408, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VN.G 160408 HB7415-1 Categorie: HB7415-1  
Sfârâmător de așchii: TIM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 90 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	S

Sfârâmător de aşchii	TIM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 90 m/min
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7415-1
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire