

Garant**CC.T 09T302, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 09T302 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmător de așchii: TIS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Sfârâmător de așchii	TIS
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Rază la colț	0,2 mm

Toleranță	M
Categorie	HB7415-1
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Aplicația principală	S
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire