

Garant**DC.T 070202, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Clasa articolului	21G

Descriere

DCMT 070202 HB7415-1 Categorie: HB7415-1
Sfârâmător de aşchii: TIS
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7415-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	continuuă
Aplicația principală	S
Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Sfărâmător de așchii	TIS
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire