

Garant**DC.T 070204, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260353 HB7415-1
GTIN	4062406749620
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 070204 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmător de așchii: TIS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Categorie	HB7415-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Sfârâmător de așchii	TIS
Toleranță	M

Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Aplicația principală	S
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire