

**Garant****DC.T 11T308, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T308 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfârâmător de aşchii: TIS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 110 m/min**Descriere tehnică**

Toleranță	M
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7415-1
Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot

Sfârâmător de așchii	TIS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 110 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	S
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire