


**Garant****SCMT 09T304, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 110 m/min
Categorie	HB7415-1
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Sfărâmător de aşchii	TIS
Aplicația principală	S
Condiție de tăiere	continuu
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Codificare finisare / degroşare	Finisare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire