

Garant**VC.T 160402, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Clasa articolului	21G

Descriere

VCMT 160402 HB7415-1 Categorie: HB7415-1

Sfărâmbător de așchii: TIS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Sfărâmbător de așchii	TIS
Categorie	HB7415-1
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm

Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	S
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160402
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire