

Garant**VBMT 110304, Categorie: HB7415-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 110304 HB7415-1 Categorie: HB7415-1
Sfârâmător de aşchii: TIS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm

Categorie	HB7415-1
Aplicația principală	S
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Sfărâmător de așchii	TIS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire