

**Garant****DNMG 150608, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150608 HB7415-1 Categorie: HB7415-1  
Sfârâmător de aşchii: TIM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 90 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 90 m/min
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7415-1
Aplicația principală	S
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Condiție de tăiere	continuă

Sfârâmător de așchii	TIM
Rază la colț	0,8 mm
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire