

**Garant****DNMG 150604, Categorie: HU7305-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150604 HU7305-1 Categorie: HU7305-1  
Sfărâmbător de așchii: AM1  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 400 - 700 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	AM1
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Avans $f$	0,05 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	400 - 700 m/min
Categorie	HU7305-1
Strat de acoperire	neacoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire