

**Garant****DNMG 150608, Categorie: HU7305-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150608 HU7305-1 Categorie: HU7305-1  
Sfărâmbător de așchii: AM1  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 400 - 700 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	400 - 700 m/min
Categorie	HU7305-1
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmbător de așchii	AM1

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 5 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Aplicația principală	N
Avans $f$	0,05 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire