


**Garant****WNMG 060408, Categorie: HU7305-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252064 HU7305-1
GTIN	4062406749880
Clasa articolului	21G

**Descriere**

WN.G 060408 HU7305-1 Categorie: HU7305-1

Sfârâmător de aşchii: AM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 400 - 700 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	N
Rază la colț	0,8 mm
Toleranță	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	400 - 700 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Sfărâmător de așchii	AM1
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Categorie	HU7305-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	neacoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire