


Garant**CNMG 120408, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmbător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mmAvans f : 0,15 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Categorie	HB7130-2
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Aplicația principală	M
Sfărâmbător de așchii	VS

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire