

Garant**CNMG 120408, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de așchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	VG
Categorie	HB7130-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire