


Garant**CNMG 120404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârământor de aşchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot

Categorie	HB7130-2
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire