


Garant**CNMG 120412, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 250324 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406749927 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

CNMG 120412 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de așchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Aplicația principală | M |
| Sfârâmător de așchii | VG |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Categorie | HB7130-2 |
| Adâncime de tăiere a_p | 1,5 - 6 mm |
| Avans f | 0,25 - 0,6 mm/rot |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CNMG 120412 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 60 - 220 m/min |
| Rază la colț | 1,2 mm |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |