


**Garant****SNMG 120408, Categorie: HB7130-2**

## Date comandă

Numărul de comandă	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Clasa articolului	21G

## Descriere

SNMG 120408 HB7130-2 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7130-2

Sfărâmatore de așchii: VM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 240 m/min

## Descriere tehnică

Sfărâmatore de așchii	VM
Categorie	HB7130-2
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408

Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire