


Garant**SNMG 120404, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120404 HB7130-2 Rază la colț: 0,4 mm
Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Sfârâmător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7130-2
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire