

**Garant****DNMG 110408, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 110408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2  
Sfârâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 240 m/min

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm

Categorie	HB7130-2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire