

Garant**DNMG 150608, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150608 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Sfârâmător de așchii	VM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Aplicația principală	M
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7130-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire