

Garant**WNMG 060408, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 060408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	6
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	M
Sfărâmatore de așchii	VM
Categorie	HB7130-2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire