

Garant**WNMG 080412, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de aşchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Categorie	HB7130-2
Sfârâmător de aşchii	VG
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	6
Aplicația principală	M
Rază la colț	1,2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire