

Garant**VNMG 160408, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251804 HB7130-2
GTIN	4062406750039
Clasa articolului	21G

Descriere

VN.G 160408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmtător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7130-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbură

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Toleranță	M
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire