

**Garant****WNMG 080404, Categorie: HB7130-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Clasa articolului	21G

### Descriere

WNMG 080404 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Sfărâmător de aşchii	VS
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min

Categorie	HB7130-2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire