

**Garant****WNMG 060404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251952 HB7130-2
GTIN	4062406750046
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7130-2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmător de așchii	VS
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire