

Garant**CC.T 120408, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7130-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min

Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Sfărâmatore de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire