

Garant**CC.T 060202, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260140 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750145 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CCMT 060202 |
| Avans f | 0,1 - 0,4 mm/rot |
| Toleranță | M |
| Categorie | HB7130-2 |
| Aplicația principală | M |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 4 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Materialul sculei | Carbură |

| | |
|---|------------------------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 70 - 240 m/min |
| Sfărâmbător de așchii | VM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |