

Garant**CC.T 120404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260158 HB7130-2
GTIN	4062406750183
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120404 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7130-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Toleranță	M

Sfârâmător de aşchii	VM
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire