


Garant**SCMT 09T304, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	VS
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Categorie	HB7130-2
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Aplicația principală

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire