

Garant**TC.T 110204, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Clasa articolului	21G

Descriere

TC.T 110204 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Categorie	HB7130-2
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot

Sfârâmător de aşchii	VM
Numărul de schimbări / tăişuri	3
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire