


Garant**SC.T 120408, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Clasa articolului	21G

Descriere

SC.T 120408 HB7130-2 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroşare	Finisare
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7130-2
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire