


**Garant****SC.T 120404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Clasa articolului	21G

**Descriere**

SC.T 120404 HB7130-2 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Numărul de schimbări / tăşuri	4
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	M

Categorie	HB7130-2
Toleranță	M
Sfărâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire