

Garant**VBMT 110304, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	261144 HB7130-2
GTIN	4062406750381
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 110304 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Categorie	HB7130-2
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Sfârâmător de aşchii	VS

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire