

Garant**VC.T 110304, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 110304 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Aplicația principală	M

Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	HB7130-2
Toleranță	M
Sfărâmător de așchii	VS
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire